




REHAUSSE EN OPTION POUR ESCALIERS ETROITS OU UTILISATEURS DE GRANDE TAILLE



LE SIEGE PIVOTANT EST IDEAL POUR TOURNER ET DESCENDRE DU MONTE-ESCALIER SUR LE PALIER



CHARNIERE ARTICULEE RELEVEE



CHARNIERE ARTICULEE ABAISSEE

DIMENSIONS

- _ DU DESSUS DU REPOSE-PIEDS AU BORD SUPERIEUR DU SIEGE **503 MM**
 - _ DU SOL JUSQU'AU DESSUS DU REPOSE-PIEDS **94MM**
 - _ LARGEUR INTERIEURE ENTRE LES ACCOUDOIRS **479 MM**
 - _ LARGEUR EXTERIEURE D'UN ACCOUDOIR A L'AUTRE **619 MM**
 - _ DISTANCE ENTRE LE RAIL ET LE MUR **100 MM**
- RAYON DU BRAS PIVOTANT DEPUIS LE MUR:
- _ BRAS STANDARD **778 MM**
 - _ BRAS REDUIT **748 MM**
 - _ LARGEUR REPOSE-PIEDS ABAISSE **675 MM (MIN)**
 - _ LARGEUR REPOSE-PIEDS REPLIE **405 MM (MIN)**
 - _ DISTANCE ENTRE LE MUR ET LE DOSSIER **97 MM**
 - _ PLATEFORME **295 MM (DE LARGE)**

TECHNICAL

- _ CAPACITE DE TRANSPORT **120KG**
- _ RAIL ET PIGNON D'ENTRAINEMENT
- _ BATTERIE D'ALIMENTATION **24 V CC**
- _ CHARGEUR BATTERIE **240 V CA**
- _ MANETTE DE FONCTIONNEMENT OU BOUTON DE COMMANDE
- _ COMMANDES D'APPEL ET D'ENVOI DU SIEGE EN HAUT ET EN BAS
- _ RAIL TUBULAIRE DOUBLE - MONTAGE SUR COUVRE-MARCHES

COULEURS DISPONIBLES




_BS101

LE BS101 EST SPECIFIQUEMENT CONÇU POUR LES ESCALIERS TOURNANTS OU DE FORMES PLUS COMPLIQUÉES. IL FRANCHIT SANS ENCOMBRE LES COURBES, PALIERS ET COULOIRS.

Grâce à son siège et à son rail étroits, l'élégant BS101 peut être installé dans les escaliers les plus étroits. Une fois replié, il laisse un espace important pour tout autre utilisateur de l'escalier. Grâce aux commandes par boutons-poussoirs ou à la manette en option qui permettent de monter et de descendre facilement, le BS101 est très simple d'utilisation. Le moteur du monte-escalier alimenté par batterie garantit des déplacements en douceur et sans à-coups. Grâce au rechargement automatique de la batterie en haut comme en bas du rail, le BS101 est toujours prêt à être utilisé, même lors d'une panne de courant.



LE MONTE-ESCALIER SLIMLINE PEUT ÊTRE SIMPLEMENT REPLIÉ LORSQU'IL N'EST PAS UTILISÉ - IDÉAL POUR TOUT AUTRE UTILISATEUR DE L'ESCALIER



LE RAIL TUBULAIRE SLIMLINE PEUT ÊTRE INSTALLÉ D'UN CÔTÉ OU DE L'AUTRE DE L'ESCALIER



L'ASSURANCE D'UN DÉPLACEMENT SILENCIEUX, EN DOUCEUR ET SANS A-COUPS



CAPITONNAGES ÉLEGANTS EN OPTION POUR LE SIÈGE

MONTE-ESCALIER_BS101

MONTE-ESCALIER POUR ESCALIERS TOURNANTS INTÉRIEURS OU EXTÉRIEURS

- DÉPART/ARRÊT AMORTIS QUI GARANTISSENT UN DÉPLACEMENT TOUT EN DOUCEUR ET SANS A-COUPS
- SIÈGE ET DOSSIER REMBOURRÉ POUR UN CONFORT MAXIMAL
- ALIMENTÉ PAR BATTERIE, LE MONTE-ESCALIER FONCTIONNE MÊME EN CAS DE PANNE DE COURANT
- RALENTISSEMENT AUTOMATIQUE DANS LES COURBES QUI ASSURE UN DÉPLACEMENT CONFORTABLE
- COMMANDES MURALES D'APPEL ET D'ENVOI DU SIÈGE
- RECHARGEMENT AUTOMATIQUE DE LA BATTERIE EN HAUT ET EN BAS DE L'ESCALIER QUI OFFRE UNE CAPACITÉ D'UTILISATION PERMANENTE DU MONTE-ESCALIER
- SIÈGE PIVOTANT QUI PERMET DE DESCENDRE FACILEMENT SUR LE PALIER
- LE RAIL TUBULAIRE ÉTROIT EST FIXÉ SUR LES COUVRE-MARCHES ET PEUT ÊTRE FABRIQUÉ SUR MESURE POUR ÊTRE INSTALLÉ D'UN CÔTÉ OU DE L'AUTRE DE L'ESCALIER
- RAIL SUR CHARNIÈRE EN OPTION POSSIBLE EN CAS D'OBSTRUCTION D'UNE PORTE OU D'UN PASSAGE, PERMETTANT DE LE REPLIER HORS DU PASSAGE LORSQU'IL N'EST PAS UTILISÉ
- INSTALLATION RAPIDE - LE BS101 PEUT ÊTRE INSTALLÉ EN QUELQUES HEURES

